

有效的灰尘抽取是每个壳层工作室的重要组成部分。环境质量可影响操作效率，生产力和公司的形象。

VASDF系列除尘系统可直接与雨淋砂机或流化床连接，利用除尘罩和防尘板（可选）来防止灰尘。在制壳操作间中，最节省的管道系统和安装过程需要依情况而设计。对于与多个雨淋砂机或流化床连接的自动灰尘抽取机，需安装自动阀以便除尘机可集中抽取使用中的机器所产生的灰尘。除尘设备与一个过滤设备相连，嵌入式脉冲清洁系统可确保过滤设备得以长期使用和持续的移除小颗粒。

选项：

- 雨淋砂机连接设备
- 流化床连接设备
- 雨淋砂机和流化床的屏蔽
- 自动隔离阀

- 大抽取量
- 改善环境
- 低噪音
- 自我清洁
- 低运营成本


VA Technology Ltd.

Halesfield 9
Telford, TF7 4QW
United Kingdom
Tel: (44) 01952 585252
Fax: (44) 01952 585288

Max-Planck-Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Germany
Tel: (49) 6074 485831
Fax: (49) 6074 485836

2950 / 109 Westway Drive,
Brunswick,
Ohio 44212
USA
Tel: (1) 330 220 2600
Fax: (1) 330 220 6800

Web-site: www.vatech.co.uk
E-mail: sales@vatech.co.uk



| 灰尘抽取设备说明表 | | | | | |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 目录 | | VASDF-4 | VASDF-6 | VASDFT2-4 | |
| 尺寸 | 直径 'A' | 838mm (33") | 1016mm (40") | 1016mm (40") | |
| | 直径 'B' | 1017mm (40") | 1422mm (56") | 1544mm (61") | |
| | 直径 'C' | 1760mm (70") | 2921mm (115") | 3016mm (119") | |
| 灰尘抽取量 | | 34 m ³ /min (1200 cfm) | 56 m ³ /min (2000 cfm) | 68 m ³ /min (2400 cfm) | |
| 动力 (Hp) | | 5 | 3, 5, 7.5, 10, 15 可选 | 5 | |
| 空气压缩 (干燥, 干净的空气) | | 6CFM (10.2 m ³ /hr) 90 - 100psi (6.2—7.0 Bar) | 7.5CFM (12.7 m ³ /hr) 90 - 100psi (6.2—7.0 Bar) | 7.5CFM (12.7 m ³ /hr) 90 - 100psi (6.2—7.0 Bar) | |
| 过滤设备数量 | | 4 | 6 | 4 | |
| 标准入口直径 | inch | 4, 5, 6, 7, | 5 - 12 | 5 - 12 | |
| | mm | 100, 127, 152, 178 | 127 - 305 | 127 - 305 | |
| 噪音级别 (dBA) | | 70 | 80 | 80 | |
| 雨淋砂机和流化床的连接 | | 可选 | 可选 | 可选 | |
| 实际覆盖面积 | sq m | 38.4 | 84.5 | 94.4 | |
| | sq ft | 412 | 904 | 1016 | |
| 重量 | Kg | 330 | 453 | 477 | |
| | Lbs | 750 | 1000 | 1050 | |

以上说明允许被自动更新, 其它尺寸可按要求而定.